


Aansluitkabel met connector female

ADOGH040VAS0020A03

Niet meer leverbaar artikel – naar het archief



Elektrische eigenschappen

Voedingsspanning	[V]	< 250 AC/DC
------------------	-----	-------------

Omgevingsvariabelen

Omgevingstemperatuur	[°C]	-25...90
Beschermklasse		IP 67

Mechanische eigenschappen

Afmetingen	[mm]	15 x 15 x 47
Materialen		PUR
Materiaal gegoten onderdeel		PUR
Materiaal overwerpmoer		1.4305 (roestvast staal / 303)

Opmerkingen


Verpakkingseenheid	1 stuk
--------------------	--------

Elektrische aansluiting

Kabel: 20 m, PUR / PVC, zwart, Ø 4,5 mm; 3 x 0,34 mm² (182 x Ø 0,05 mm)

Elektrische aansluiting - bus

Connector: 1 x M12, recht; codering: A; Behuizing: PUR; Vergrendeling: 1.4305 (roestvast staal / 303)




E10646



Aansluitkabel met connector female

ADOGH040VAS0020A03

Aansluiting



	Aderkleuren :
BK =	zwart
BN =	bruin
BU =	blauw