




Aansluitkabel met connector female

ADOGH040VAS0010E04

Niet meer leverbaar artikel – naar het archief

Alternatief artikel: EVT002

Let op: het geselecteerde alternatieve artikel kan afwijkende technische eigenschappen hebben!



Toepassingsgebied		
Bijzondere eigenschappen		Siliconen vrij; Vergulde contacten
Siliconenvrij		ja
Elektrische eigenschappen		
Voedingsspanning	[V]	< 250 AC / < 300 DC
Stroombelasting gezamenlijk	[A]	4
Omgevingsvariabelen		
Omgevingstemperatuur	[°C]	-25...100
Beschermklasse		IP 68; IP 69K
Mechanische eigenschappen		
Afmetingen	[mm]	15 x 15 x 46
Materialen		PVC
Materiaal gegoten onderdeel		PVC
Materiaal overwerpmoer		1.4404 (roestvast staal / 316L)
Opmerkingen		
Verpakkingseenheid		1 stuk

E10663



Aansluitkabel met connector female


ADOGH040VAS0010E04

Elektrische aansluiting


Kabel: 10 m, PVC, oranje, Ø 5,3 mm; 4 x 0,34 mm² (42 x Ø 0,1 mm)

Elektrische aansluiting - bus

Connector: 1 x M12, recht; codering: A; Behuizing: PVC; Vergrendeling: 1.4404 (roestvast staal / 316L); Contactpinnen: verguld;
Aandraaimoment: 0,7...0,9 Nm



Aansluiting



	Aderkleuren :
BK =	zwart
BN =	bruin
BU =	blauw
WH =	wit