




Verbindingskabel met ventielstekker

VVSAC041MSS0003B03STGH030MSS

Niet meer leverbaar artikel – naar het archief



1 grijs

Elektrische eigenschappen		
Voedingsspanning	[V]	< 24 AC/DC
Omgevingsvariabelen		
Omgevingstemperatuur	[°C]	-25...90
Beschermklasse		IP 65
Mechanische eigenschappen		
Materialen		TPU
Materiaal gegoten onderdeel		TPU
Materiaal overwerpmoer		messing, vernikkeld
Aanwijzen / bedienelementen		
Weergave	schakelstatus	1 x LED, geel
Opmerkingen		
Verpakkingseenheid		1 stuk
Elektrische aansluiting - stekker		

Connector: 1 x M12, recht; codering: A; Behuizing: TPU; Vergrendeling: messing, vernikkeld




Verbindingskabel met ventielstekker

VVSAC041MSS0003B03STGH030MSS

Elektrische aansluiting

Kabel: 3 m, PUR; 3 x 0,34 mm²

Aansluiting



Elektrische aansluiting - bus

Connector: 1 x ventiel bouwvorm A DIN, haaks; Behuizing: TPU; Vergrendeling: messing, vernikkeld

