




Verbindingskabel met ventielstekker

VVSAC040MSS0001B03STGH040MSS

Niet meer leverbaar artikel – naar het archief



1 zwart

Toepassingsgebied	
Uitvoering	met versterker
Elektrische eigenschappen	
Voedingsspanning [V]	12...40 DC
Omgevingsvariabelen	
Omgevingstemperatuur [°C]	-25...90
Beschermklasse	IP 65
Mechanische eigenschappen	
Materialen	TPU
Materiaal gegoten onderdeel	TPU
Materiaal overwerpmoer	messing, vernikkeld
Opmerkingen	
Verpakkingseenheid	1 stuk
Elektrische aansluiting - stekker	

Connector: 1 x M12, recht; codering: A; Behuizing: TPU; Vergrendeling: messing, vernikkeld




Verbindingskabel met ventielstekker

VVSAC040MSS0001B03STGH040MSS

Elektrische aansluiting

Kabel: 1 m, PUR; 3 x 0,5 mm²

Aansluiting



Elektrische aansluiting - bus

Connector: 1 x ventiel bouwvorm A DIN, haaks; Behuizing: TPU; Vergrendeling: messing, vernikkeld

