


Verbindingskabel met ventielstekker

VVSAC041--S0003B03STGH040MSS

Niet meer leverbaar artikel – naar het archief



1 zwart

Elektrische eigenschappen

Voedingsspanning	[V]	< 24 AC/DC
------------------	-----	------------

Omgevingsvariabelen

Omgevingstemperatuur	[°C]	-25...90
----------------------	------	----------

Beschermklasse	IP 65
----------------	-------

Mechanische eigenschappen

Materialen	TPU
------------	-----

Materiaal gegoten onderdeel	TPU
-----------------------------	-----

Materiaal overwerpmoer	messing, vernikkeld
------------------------	---------------------

Aanwijzen / bedienelementen

Weergave	schakelstatus	1 x LED, geel
----------	---------------	---------------

Opmerkingen

Verpakkingseenheid	1 stuk
--------------------	--------

Elektrische aansluiting - stekker

Connector: 1 x M12, recht; codering: A; Behuizing: TPU; Vergrendeling: messing, vernikkeld




Verbindingskabel met ventielstekker

VVSAC041--S0003B03STGH040MSS

Elektrische aansluiting

Kabel: 3 m, PUR; 3 x 0,34 mm²

Aansluiting



Elektrische aansluiting - bus

Connector: 1 x ventiel bouwvorm A DIN, haaks; Behuizing: TPU; Vergrendeling: messing, vernikkeld

