


## Verbindingskabel

VDOGH040MSS00,6B04STGH040MSS

Niet meer leverbaar artikel – naar het archief

Alternatief artikel: EVC011

Let op: het geselecteerde alternatieve artikel kan afwijkende technische eigenschappen hebben!



## Elektrische eigenschappen

|                  |     |            |
|------------------|-----|------------|
| Voedingsspanning | [V] | 10...30 DC |
|------------------|-----|------------|

## Omgevingsvariabelen

|                      |      |          |
|----------------------|------|----------|
| Omgevingstemperatuur | [°C] | -25...90 |
|----------------------|------|----------|

|                |  |       |
|----------------|--|-------|
| Beschermklasse |  | IP 67 |
|----------------|--|-------|

## Mechanische eigenschappen

|            |      |              |
|------------|------|--------------|
| Afmetingen | [mm] | 15 x 15 x 42 |
|------------|------|--------------|

|            |  |     |
|------------|--|-----|
| Materialen |  | TPU |
|------------|--|-----|

|                             |  |     |
|-----------------------------|--|-----|
| Materiaal gegoten onderdeel |  | TPU |
|-----------------------------|--|-----|

|                        |  |                     |
|------------------------|--|---------------------|
| Materiaal overwerpmoer |  | messing, vernikkeld |
|------------------------|--|---------------------|

## Opmerkingen

|                    |  |        |
|--------------------|--|--------|
| Verpakkingseenheid |  | 1 stuk |
|--------------------|--|--------|

## Elektrische aansluiting - stekker

Connector: 1 x M12, recht; codering: A; Behuizing: TPU; Vergrendeling: messing, vernikkeld





## Verbindingskabel

VDOGH040MSS00,6B04STGH040MSS

### Elektrische aansluiting

Kabel: 0,6 m, PUR, oranje, Ø 5 mm; 4 x 0,25 mm<sup>2</sup> (128 x Ø 0,05 mm )

### Aansluiting



### Elektrische aansluiting - bus

Connector: 1 x M12, recht; codering: A; Behuizing: TPU; Vergrendeling: messing, vernikkeld

