


Verbindingskabel

VDOGH040MSS0002B04STGH040MSS

Niet meer leverbaar artikel – naar het archief

Alternatief artikel: EVC013

Let op: het geselecteerde alternatieve artikel kan afwijkende technische eigenschappen hebben!



Elektrische eigenschappen

Voedingsspanning	[V]	10...30 DC
------------------	-----	------------

Omgevingsvariabelen

Omgevingstemperatuur	[°C]	-25...90
----------------------	------	----------

Beschermklasse		IP 67
----------------	--	-------

Mechanische eigenschappen

Afmetingen	[mm]	15 x 15 x 42
------------	------	--------------

Materialen		TPU
------------	--	-----

Materiaal gegoten onderdeel		TPU
-----------------------------	--	-----

Materiaal overwerpmoer		messing, vernikkeld
------------------------	--	---------------------

Opmerkingen

Verpakkingseenheid		1 stuk
--------------------	--	--------

Elektrische aansluiting - stekker

Connector: 1 x M12, recht; codering: A; Behuizing: TPU; Vergrendeling: messing, vernikkeld



E10695



Verbindingskabel

VDOGH040MSS0002B04STGH040MSS

Elektrische aansluiting

Kabel: 2 m, PUR, oranje, Ø 5 mm; 4 x 0,25 mm² (128 x Ø 0,05 mm)

Aansluiting



Elektrische aansluiting - bus

Connector: 1 x M12, recht; codering: A; Behuizing: TPU; Vergrendeling: messing, vernikkeld

