


Aansluitkabel met connector female

ADOAH040VAS0010E04

Niet meer leverbaar artikel – naar het archief

Alternatief artikel: EVT005

Let op: het geselecteerde alternatieve artikel kan afwijkende technische eigenschappen hebben!



Toepassingsgebied

Bijzondere eigenschappen

Siliconen vrij; Vergulde contacten

Siliconenvrij

ja

Elektrische eigenschappen

Voedingsspanning [V]

< 250 AC / < 300 DC

Stroombelasting gezamenlijk [A]

4

Omgevingsvariabelen

Omgevingstemperatuur [°C]

-25...100

Beschermklassse

IP 68; IP 69K

Mechanische eigenschappen

Afmetingen [mm]

26,5 x 15 x 38,5

Materialen

PVC

Materiaal gegoten onderdeel

PVC

Materiaal overwerpmoer

1.4404 (roestvast staal / 316L)

Opmerkingen

Verpakkingseenheid

1 stuk

E10701



Aansluitkabel met connector female


ADOAH040VAS0010E04

Elektrische aansluiting


Kabel: 10 m, PVC, oranje, Ø 5,3 mm; 4 x 0,34 mm² (42 x Ø 0,1 mm)

Elektrische aansluiting - bus

Connector: 1 x M12, haaks; codering: A; Behuizing: PVC; Vergrendeling: 1.4404 (roestvast staal / 316L); Contactpinnen: verguld;
Aandraaimoment: 0,7...0,9 Nm



Aansluiting



Aderkleuren :
BK = zwart
BN = bruin
BU = blauw
WH = wit