


Aansluitkabel met connector female

ADOAH050VAS0005E05

Niet meer leverbaar artikel – naar het archief

Alternatief artikel: EVT013

Let op: het geselecteerde alternatieve artikel kan afwijkende technische eigenschappen hebben!



Toepassingsgebied

Bijzondere eigenschappen

Siliconen vrij; Vergulde contacten

Siliconenvrij

ja

Elektrische eigenschappen

Voedingsspanning [V]

< 30 AC / < 36 DC

Stroombelasting gezamenlijk [A]

4

Omgevingsvariabelen

Omgevingstemperatuur [°C]

-25...100

Beschermklassse

IP 68

Mechanische eigenschappen

Afmetingen [mm]

26,5 x 15 x 38,5

Materialen

PVC

Materiaal gegoten onderdeel

PVC

Materiaal overwerpmoer

1.4404 (roestvast staal / 316L)

Opmerkingen

Verpakkingseenheid

1 stuk

E10704



Aansluitkabel met connector female

ADOAH050VAS0005E05

Elektrische aansluiting


Kabel: 5 m, PVC, oranje, Ø 5,6 mm; 5 x 0,25 mm² (42 x Ø 0,1 mm)

Elektrische aansluiting - bus

Connector: 1 x M12, haaks; codering: A; Behuizing: PVC; Vergrendeling: 1.4404 (roestvast staal / 316L); Contactpinnen: verguld;
Aandraaimoment: 0,7...0,9 Nm



Aansluiting



Aderkleuren :	
BK =	zwart
BN =	bruin
BU =	blauw
GY =	grijs
WH =	wit