


Aansluitkabel met connector female

ADOAH050VAS0010E05

Niet meer leverbaar artikel – naar het archief



Toepassingsgebied

Bijzondere eigenschappen

Siliconen vrij; Vergulde contacten

Siliconenvrij

ja

Elektrische eigenschappen

Voedingsspanning

[V]

< 30 AC / < 36 DC

Stroombelasting gezamenlijk

[A]

4

Omgevingsvariabelen

Omgevingstemperatuur

[°C]

-25...100

Beschermklasse

IP 68

Mechanische eigenschappen

Afmetingen

[mm]

26,5 x 15 x 38,5

Materialen

PVC

Materiaal gegoten onderdeel

PVC

Materiaal overwerpmoer

1.4404 (roestvast staal / 316L)

Opmerkingen

Verpakkingseenheid

1 stuk

E10705



Aansluitkabel met connector female


ADOAH050VAS0010E05

Elektrische aansluiting


Kabel: 10 m, PVC, oranje, Ø 5,6 mm; 5 x 0,25 mm²

Elektrische aansluiting - bus

Connector: 1 x M12, haaks; codering: A; Behuizing: PVC; Vergrendeling: 1.4404 (roestvast staal / 316L); Contactpinnen: verguld;
Aandraaimoment: 0,7...0,9 Nm



Aansluiting



Aderkleuren :	
BK =	zwart
BN =	bruin
BU =	blauw
GY =	grijs
WH =	wit