

## Aansluitkabel met connector female

ADOAH042VAS0010A03

Niet meer leverbaar artikel – naar het archief



## Elektrische eigenschappen

|                  |     |            |
|------------------|-----|------------|
| Voedingsspanning | [V] | 10...30 DC |
|------------------|-----|------------|

## Uitgangen

|                        |     |
|------------------------|-----|
| Elektrische uitvoering | PNP |
|------------------------|-----|

## Omgevingsvariabelen

|                      |      |          |
|----------------------|------|----------|
| Omgevingstemperatuur | [°C] | -25...90 |
|----------------------|------|----------|

|                |       |
|----------------|-------|
| Beschermklasse | IP 68 |
|----------------|-------|

## Mechanische eigenschappen

|            |      |              |
|------------|------|--------------|
| Afmetingen | [mm] | 36 x 15 x 26 |
|------------|------|--------------|

|            |     |
|------------|-----|
| Materialen | PUR |
|------------|-----|

|                             |     |
|-----------------------------|-----|
| Materiaal gegoten onderdeel | PUR |
|-----------------------------|-----|

|                        |                                |
|------------------------|--------------------------------|
| Materiaal overwerpmoer | 1.4305 (roestvast staal / 303) |
|------------------------|--------------------------------|

## Aanwijzen / bedienelementen

|          |               |                |
|----------|---------------|----------------|
| Weergave | schakelstatus | 1 x LED, geel  |
|          | in bedrijf    | 1 x LED, groen |

## Opmerkingen

|                    |        |
|--------------------|--------|
| Verpakkingseenheid | 1 stuk |
|--------------------|--------|

# E10722



## Aansluitkabel met connector female

ADOAH042VAS0010A03

### Elektrische aansluiting

Kabel: 10 m, PUR / PVC, zwart, Ø 4,5 mm; 3 x 0,34 mm<sup>2</sup> (182 x Ø 0,05 mm )

### Elektrische aansluiting - bus

Connector: 1 x M12, haaks; codering: A; Behuizing: PUR; Vergrendeling: 1.4305 (roestvast staal / 303)



### Aansluiting



BK =           Aderkleuren :  
BN =           zwart  
BU =           bruin  
                blauw