




Aansluitkabel met connector female

ADOAH040VAS0002A03

Niet meer leverbaar artikel – naar het archief

Alternatief artikel: EVC004

Let op: het geselecteerde alternatieve artikel kan afwijkende technische eigenschappen hebben!



Elektrische eigenschappen

Voedingsspanning	[V]	< 60 AC/DC
------------------	-----	------------

Omgevingsvariabelen

Omgevingstemperatuur	[°C]	-25...90
Beschermklasse		IP 68

Mechanische eigenschappen

Materialen	PUR
Materiaal gegoten onderdeel	PUR
Materiaal overwerpmoer	1.4305 (roestvast staal / 303)

Opmerkingen


Verpakkingseenheid	1 stuk
--------------------	--------

Elektrische aansluiting

Kabel: 5 m, PVC, zwart, Ø 4,5 mm; 3 x 0,34 mm ² (182 x Ø 0,05 mm)

Elektrische aansluiting - bus

Connector: 1 x M12, haaks; codering: A; Behuizing: PUR; Vergrendeling: 1.4305 (roestvast staal / 303)




E10727



Aansluitkabel met connector female

ADOAH040VAS0002A03

Aansluiting



	Aderkleuren :
BK =	zwart
BN =	bruin
BU =	blauw