

## Aansluitkabel met connector female

ADOGF030MSS0005E03

Niet meer leverbaar artikel – naar het archief



## Elektrische eigenschappen

|                      |                   |
|----------------------|-------------------|
| Voedingsspanning [V] | < 60 AC / < 75 DC |
|----------------------|-------------------|

|                |     |
|----------------|-----|
| Beschermklasse | III |
|----------------|-----|

## Omgevingsvariabelen

|                           |          |
|---------------------------|----------|
| Omgevingstemperatuur [°C] | -25...90 |
|---------------------------|----------|

|                |       |
|----------------|-------|
| Beschermklasse | IP 67 |
|----------------|-------|

## Mechanische eigenschappen

|            |     |
|------------|-----|
| Materialen | TPU |
|------------|-----|

|                             |     |
|-----------------------------|-----|
| Materiaal gegoten onderdeel | TPU |
|-----------------------------|-----|

|                        |                     |
|------------------------|---------------------|
| Materiaal overwerpmoer | messing, vernikkeld |
|------------------------|---------------------|

## Opmerkingen

|                    |        |
|--------------------|--------|
| Verpakkingseenheid | 1 stuk |
|--------------------|--------|

# E10786



## Aansluitkabel met connector female

ADOGF030MSS0005E03

### Elektrische aansluiting

Kabel: 5 m, PVC, oranje, Ø 4,5 mm; 3 x 0,25 mm<sup>2</sup> (128 x Ø 0,05 mm )


### Elektrische aansluiting - bus

Connector: 1 x M8, recht; codering: A; Behuizing: TPU; Vergrendeling: messing, vernikkeld

Connector: 1 x M8, recht; codering: A; Behuizing: TPU; Vergrendeling: messing, vernikkeld



### Aansluiting



Aderkleuren :  
BK = zwart  
BN = bruin  
BU = blauw