


Zelfbedraadbare connector female

SDOGH040MSSFKPG

Niet meer leverbaar artikel – naar het archief

Alternatief artikel: E11508

Let op: het geselecteerde alternatieve artikel kan afwijkende technische eigenschappen hebben!



Elektrische eigenschappen

Frequentie AC	[Hz]	47...63
Voedingsspanning	[V]	< 125 AC / < 150 DC

Omgevingsvariabelen

Omgevingstemperatuur	[°C]	-25...90
Beschermklasse		IP 67

Mechanische eigenschappen

Afmetingen	[mm]	20 x 20 x 52,5
Materialen		PA (polyamide)
Materiaal gegoten onderdeel		PA (polyamide)
Materiaal overwerpmoer		messing, vernikkeld

Opmerkingen

Verpakkingseenheid		1 stuk
--------------------	--	--------

E10791



Zelfbedraadbare connector female

SDOGH040MSSFKPG

Elektrische aansluiting

Aansluitklemmen: ...0,75 mm²; Kabelmantel: Ø 4...6 mm

Elektrische aansluiting - bus

Connector: 1 x M12, recht; codering: A; Behuizing: PA (polyamide); Vergrendeling: messing, vernikkeld



Aansluiting

