


Klemhouderhalter met vaste aanslag

FIXING/M18/BASIC/MS/END STOP

Niet meer leverbaar artikel – naar het archief

Alternatief artikel: E12746

Let op: het geselecteerde alternatieve artikel kan afwijkende technische eigenschappen hebben!



Toepassingsgebied

Uitvoering

met aanslag

Mechanische eigenschappen

Gewicht

[g]

96,5

Montagevoorschrift

Het actieve vlak van de sensor is naar rechts gericht (zie maattekening)

Afmetingen

[mm]

M24 x 1,5

Schroefdraadtype

M24 x 1,5

Binnendiameter

[mm]

18

Materialen

messing wit-brons gecoat; Moeren: messing wit-brons gecoat

Aandraaimoment

[Nm]

7; (bevestigingsmoeren: 40)

Toebehoren

Leveringsomvang

Moeren: 2

Opmerkingen

Verpakkingseenheid

1 stuk