


E10820



Verbindingskabel met ventielstekker

VVSAB041--S00,6A03STAH030VAS



Toepassingsgebied

Bijzondere eigenschappen

Halogeen vrij

Elektrische eigenschappen

Voedingsspanning [V]

< 24 AC/DC

Overspanningsbeveiliging

ja; (VDR)

Omgevingsvariabelen

Omgevingstemperatuur [°C]

-25...90

Beschermklasse

IP 67

Mechanische eigenschappen

Gewicht [g]

73,7

Afmetingen [mm]

30 x 15 x 39

Materialen

TPU

Materiaal gegoten onderdeel

TPU

Materiaal overwerpmoer

1.4404 (roestvast staal / 316L)

Aanwijzen / bedienelementen

Weergave

in bedrijf

1 x LED, geel



Verbindingskabel met ventielstekker

VVSAB041--S00,6A03STAH030VAS

Toebehoren

Leveringsomvang

Schroef

Tag label houder


Opmerkingen

Verpakkingseenheid

1 stuk

Elektrische aansluiting - stekker


Connector: 1 x M12, haaks; codering: A; Behuizing: TPU; Vergrendeling: 1.4404 (roestvast staal / 316L)



Elektrische aansluiting

Kabel: 0,6 m, PUR, Halogeen vrij, zwart, Ø 4,8 mm; 3 x 0,5 mm² (16 x Ø 0,2 mm)

Aansluiting



Elektrische aansluiting - bus

Connector: 1 x ventiel bouwvorm B industriestandaard, haaks; Behuizing: TPU; Vergrendeling: 1.4404 (roestvast staal / 316L)

