


Verbindingskabel met ventielstekker

VVSAB030--N00,3E02STAH020VAN

Niet meer leverbaar artikel – naar het archief



Toepassingsgebied

Applicatie

NAMUR

Elektrische eigenschappen

Voedingsspanning

[V]

< 15 DC

Omgevingsvariabelen

Omgevingstemperatuur

[°C]

-25...90

Beschermklass

IP 67

Mechanische eigenschappen

Afmetingen

[mm]

15 x 30 x 39

Materialen

TPU; PUR

Materiaal gegoten onderdeel

TPU / PUR

Materiaal overwerpmoer

1.4404 (roestvast staal / 316L)

Toebehoren

Leveringsomvang

Schroef

Tag label houder

Opmerkingen

Verpakkingseenheid

1 stuk



Verbindingskabel met ventielstekker

VVSAB030--N00,3E02STAH020VAN

Elektrische aansluiting - stekker

Connector: 1 x M12, haaks; codering: A; Behuizing: TPU / PUR; Vergrendeling: 1.4404 (roestvast staal / 316L)



Elektrische aansluiting

Kabel: 0,3 m, PVC, blauw, Ø 5 mm; 2 x 0,5 mm²

Aansluiting



Elektrische aansluiting - bus

Connector: 1 x ventiel bouwvorm B industriestandaard, haaks; Behuizing: TPU / PUR; Vergrendeling: 1.4404 (roestvast staal / 316L)

