


E10845



Verbindingskabel met ventielstekker

VVDAC041MSS00,6A03STA030VAS



Toepassingsgebied		
Bijzondere eigenschappen		Halogeen vrij
Elektrische eigenschappen		
Voedingsspanning	[V]	< 24 AC/DC
Overspanningsbeveiliging		ja; (VDR)
Omgevingsvariabelen		
Omgevingstemperatuur	[°C]	-25...90
Beschermklasse		IP 67
Mechanische eigenschappen		
Gewicht	[g]	58,6
Materialen		TPU
Materiaal gegoten onderdeel		TPU
Materiaal overwerpmoer		1.4404 (roestvast staal / 316L)
Aanwijzen / bedienelementen		
Weergave	in bedrijf	1 x LED, geel
Toebehoren		
Leveringsomvang		Schroef
		Tag label houder
Opmerkingen		
Verpakkingseenheid		1 stuk



Verbindingskabel met ventielstekker

VVDAC041MSS00,6A03STAH030VAS

Elektrische aansluiting - stekker

Connector: 1 x M12, haaks; codering: A; Behuizing: TPU; Vergrendeling: 1.4404 (roestvast staal / 316L); Aandraaimoment: 0,5 Nm



Elektrische aansluiting

Kabel: 0,6 m, PUR, Halogeen vrij, zwart, Ø 4,8 mm; 3 x 0,5 mm² (16 x Ø 0,2 mm)

Aansluiting



Elektrische aansluiting - bus

Connector: 1 x ventiel bouwvorm C DIN, haaks; Behuizing: TPU; Vergrendeling: 1.4404 (roestvast staal / 316L); Aandraaimoment: 0,5 Nm

