


Aansluitkabel met connector female

ADOAA030VAS0005E03

Niet meer leverbaar artikel – naar het archief



Toepassingsgebied

Bijzondere eigenschappen

Siliconen vrij; Vergulde contacten

Siliconenvrij

ja

Elektrische eigenschappen

Voedingsspanning

[V]

< 250 AC

Omgevingsvariabelen

Omgevingstemperatuur

[°C]

-25...70

Beschermklass

IP 67

Mechanische eigenschappen

Afmetingen

[mm]

27 x 15 x 39

Materialen

PVC

Materiaal gegoten onderdeel

PVC

Materiaal overwerpvoer

1.4404 (roestvast staal / 316L)

Opmerkingen

Verpakkingseenheid

1 stuk

E10851



Aansluitkabel met connector female

ADOAA030VAS0005E03

Elektrische aansluiting


Kabel: 5 m, PVC, geel, Ø 5 mm; 3 x 0,34 mm² (19 x Ø 0,16 mm)

Elektrische aansluiting - bus

Connector: 1 x 1/2", haaks; codering: C; Behuizing: PVC; Vergrendeling: 1.4404 (roestvast staal / 316L); Contactpinnen: verguld



Aansluiting



GN =	Aderkleuren :
RD/BK =	groen
RD/WH =	rood / zwart
	rood / wit