

E10861




Aansluitkabel met connector female

ADOAF040MSS0002E04

Niet meer leverbaar artikel – naar het archief

Alternatief artikel: E11220

Let op: het geselecteerde alternatieve artikel kan afwijkende technische eigenschappen hebben!



Elektrische eigenschappen

Voedingsspanning [V]	< 60 AC / < 75 DC
Beschermklasse	III

Omgevingsvariabelen

Omgevingstemperatuur [°C]	-25...90
Beschermklasse	IP 67; (indien aangesloten)

Mechanische eigenschappen

Afmetingen [mm]	16 x 8 x 26
Materialen	TPU
Materiaal gegoten onderdeel	TPU
Materiaal overwerpmoer	messing, vernikkeld

Opmerkingen


Verpakkingseenheid	1 stuk
--------------------	--------

Elektrische aansluiting

Kabel: 2 m, PVC, oranje, Ø 5 mm; 4 x 0,25 mm² (32 x Ø 0,1 mm)

Elektrische aansluiting - bus

Connector: 1 x M8, haaks; codering: A; Behuizing: TPU; Vergrendeling: messing, vernikkeld



E10861



Aansluitkabel met connector female

ADOAF040MSS0002E04

Aansluiting



	Aderkleuren :
BK =	zwart
BN =	bruin
BU =	blauw
WH =	wit