


E10866



Aansluitkabel met connector female

ADOAH030MSS0005E03



Elektrische eigenschappen		
Voedingsspanning	[V]	< 250 AC / < 300 DC
Omgevingsvariabelen		
Omgevingstemperatuur	[°C]	-25...90
Beschermklasse		IP 67
Mechanische eigenschappen		
Gewicht	[g]	200
Afmetingen	[mm]	27 x 15 x 39
Materialen		TPU
Materiaal gegoten onderdeel		TPU
Materiaal overwerpmoer		messing, vernikkeld
Opmerkingen		
Verpakkingseenheid		1 stuk

E10866



Aansluitkabel met connector female

ADOAH030MSS0005E03

Elektrische aansluiting


Kabel: 5 m, PVC, oranje, Ø 5 mm; 3 x 0,34 mm² (19 x Ø 0,16 mm) / AWG 22

Elektrische aansluiting - bus

Connector: 1 x M12, haaks; codering: C; Behuizing: TPU; Vergrendeling: messing, vernikkeld; Aandraaimoment: 0,5 Nm



Aansluiting



BK =	Aderkleuren :
BU =	zwart
GN/YE =	blauw
	groen / geel