




Verbindingskabel

VDOGH040MSS0005I04STGH040MSS

Niet meer leverbaar artikel – naar het archief

Alternatief artikel: EVW028
Let op: het geselecteerde alternatieve artikel kan afwijkende technische eigenschappen hebben!



Toepassingsgebied	
Bijzondere eigenschappen	Halogeen vrij; Vergulde contacten
Elektrische eigenschappen	
Voedingsspanning [V]	< 250 AC / < 300 DC
Omgevingsvariabelen	
Omgevingstemperatuur [°C]	-25...90
Beschermklasse	IP 67
Mechanische eigenschappen	
Materialen	TPU
Materiaal gegoten onderdeel	TPU
Materiaal overwerpmoer	messing, vernikkeld
Opmerkingen	
Verpakkingseenheid	1 stuk

Verbindingskabel

VDOGH040MSS0005I04STGH040MSS

Elektrische aansluiting - stekker

Connector: 1 x M12, recht; codering: A; Behuizing: TPU; Vergrendeling: messing, vernikkeld; Contactpinnen: verguld;
Aandraaimoment: 0,5 Nm



Elektrische aansluiting

Kabel: 5 m, PUR, Halogeen vrij, zwart, Ø 4,8 mm; bestraald; 4 x 0,34 mm² (19 x Ø 0,15 mm)

Aansluiting



Elektrische aansluiting - bus

Connector: 1 x M12, recht; codering: A; Behuizing: TPU; Vergrendeling: messing, vernikkeld; Contactpinnen: verguld;
Aandraaimoment: 0,5 Nm

