


Aansluitkabel met connector female

ADOGK120MSS0010A

Niet meer leverbaar artikel – naar het archief



Elektrische eigenschappen

Voedingsspanning	[V]	10...30 DC
------------------	-----	------------

Omgevingsvariabelen

Omgevingstemperatuur	[°C]	-25...90
Beschermklasse		IP 65

Mechanische eigenschappen

Afmetingen	[mm]	26 x 26 x 49
Materialen		messing vernikkeld
Materiaal gegoten onderdeel		messing, vernikkeld
Materiaal overwerpmoer		messing, vernikkeld

Opmerkingen


Verpakkingseenheid	1 stuk
--------------------	--------

Elektrische aansluiting

Kabel: 10 m, PUR; 12 x 1,0 mm² (128 x Ø 0,1 mm)

Elektrische aansluiting - bus

Connector: 1 x M23, recht; Behuizing: messing, vernikkeld; Vergrendeling: messing, vernikkeld



E10896



Aansluitkabel met connector female

ADOGK120MSS0010A

Aansluiting

1	BK 1
2	BK 2
3	BK 3
4	BK 4
5	BK 5
6	BK 6
7	BK 7
8	BK 8
9	BK 9
10	BK 10
11	BK 11
12	GN/YE