
E10898

Aansluitkabel met connector female

ADOAK120MSS0010A

Niet meer leverbaar artikel – naar het archief




Elektrische eigenschappen		
Voedingsspanning	[V]	10...30 DC
Omgevingsvariabelen		
Omgevingstemperatuur	[°C]	-25...90
Beschermklasse		IP 65
Mechanische eigenschappen		
Afmetingen	[mm]	51 x 26 x 58
Materialen		messing vernikkeld
Materiaal gegoten onderdeel		messing, vernikkeld
Materiaal overwerpmoer		messing, vernikkeld
Opmerkingen		
Verpakkingseenheid		1 stuk

Elektrische aansluiting

Kabel: 10 m, PUR; 12 x 1,0 mm² (128 x Ø 0,1 mm)

Elektrische aansluiting - bus

Connector: 1 x M23, haaks; Behuizing: messing, vernikkeld; Vergrendeling: messing, vernikkeld



E10898

Aansluitkabel met connector female

ADOAK120MSS0010A

Aansluiting

