


Niet meer leverbaar artikel – naar het archief

Alternatief artikel: EBC054

Let op: het geselecteerde alternatieve artikel kan afwijkende technische eigenschappen hebben!

**Toepassingsgebied**

Bijzondere eigenschappen	Siliconen vrij; Halogeen vrij; Vergulde contacten
Siliconenvrij	ja

Elektrische eigenschappen

Voedingsspanning [V]	10...30 DC
Beschermklasse	III
Stroombelasting per module / steekplaats [A]	2
Stroombelasting gezamenlijk [A]	4

Omgevingsvariabelen

Omgevingstemperatuur [°C]	-15...90
Beschermklasse	IP 67

Mechanische eigenschappen

Materialen	TPU
Materiaal gegoten onderdeel	TPU
Aantal poorten centraalverdeler	8

Aanwijzen / bedienelementen

Weergave	schakelstatus	8 x LED, geel
	in bedrijf	1 x LED, groen

Opmerkingen

Verpakkingseenheid	1 stuk
--------------------	--------

E10921



Centrale verdeler


ZDO8F039MSS0005A10

Elektrische aansluiting

Kabel: 5 m, PUR / PVC, Halogeen vrij, zwart, Ø 9 mm; 8 x 0,34 mm² + 2 x 0,5 mm²

Elektrische aansluiting - sleuf

Connector: 8 x M8; codering: A; Behuizing: TPU; Contactpinnen: verguld; Aandraaimoment: 0,5 Nm






Centrale verdeler

ZDO8F039MSS0005A10

Aansluiting



	Aderkleuren :
BK =	zwart
BN =	bruin
BU =	blauw
GN =	groen
GY =	grijs
PK =	rose
RD =	rood
VT =	violet
WH =	wit
YE =	geel