


Aansluitkabel met connector female

ADOGF030VAS0005A03

Niet meer leverbaar artikel – naar het archief

Alternatief artikel: E11495

Let op: het geselecteerde alternatieve artikel kan afwijkende technische eigenschappen hebben!



Elektrische eigenschappen

Voedingsspanning [V]	< 60 AC/DC
Beschermklasse	III

Omgevingsvariabelen

Omgevingstemperatuur [°C]	-25...90
Beschermklasse	IP 67

Mechanische eigenschappen

Afmetingen [mm]	10 x 10 x 33
Materialen	PUR
Materiaal gegoten onderdeel	PUR
Materiaal overwerpmoer	1.4305 (roestvast staal / 303)

Opmerkingen

Verpakkingseenheid	1 stuk
--------------------	--------

E10943



Aansluitkabel met connector female

ADOGF030VAS0005A03

Elektrische aansluiting

Kabel: 5 m, PUR / PVC, zwart, Ø 4,5 mm; 3 x 0,25 mm² (128 x Ø 0,05 mm)

Elektrische aansluiting - bus

Connector: 1 x M8, recht; codering: A; Behuizing: PUR; Vergrendeling: 1.4305 (roestvast staal / 303)



Aansluiting



Aderkleuren :
BK = zwart
BN = bruin
BU = blauw