




Centrale verdeler

ZDO6H059MSS0000-00STAM190MSS

Niet meer leverbaar artikel – naar het archief

Alternatief artikel: EBC008
Let op: het geselecteerde alternatieve artikel kan afwijkende technische eigenschappen hebben!



Toepassingsgebied		
Bijzondere eigenschappen		Siliconen vrij; Vergulde contacten
Siliconenvrij		ja
Elektrische eigenschappen		
Voedingsspanning	[V]	10...30 DC
Beschermklasse		II
Stroombelasting per module / steekplaats	[A]	4
Stroombelasting gezamenlijk	[A]	10
Omgevingsvariabelen		
Omgevingstemperatuur	[°C]	-15...80
Beschermklasse		IP 67



Centrale verdeler

ZDO6H059MSS0000-00STAM190MSS

Mechanische eigenschappen

Afmetingen	[mm]	28 x 60 x 125
Materialen		TPU
Materiaal gegoten onderdeel		TPU
Aantal poorten centraalverdeler		6
Uitvoering connector		M12

Aanwijzen / bedienelementen


Weergave	schakelstatus	12 x LED, geel
	in bedrijf	1 x LED, groen

Opmerkingen

Verpakkingseenheid	1 stuk
--------------------	--------

Elektrische aansluiting - Aansluiting


Connector: 1 x M23; Behuizing: TPU; Contactpinnen: verguld; Aandraaimoment: 0,5 Nm



Centrale verdeler

ZDO6H059MSS0000-00STAM190MSS

Aansluiting



E10946



Centrale verdeler

ZDO6H059MSS0000-00STAM190MSS

Elektrische aansluiting - sleuf

Connector: 6 x M12; codering: A; Behuizing: TPU; Contactpinnen: verguld; Aandraaimoment: 0,5 Nm

