


Aansluitkabel met connector female

ADOGH050VAS0005E05

Niet meer leverbaar artikel – naar het archief

Alternatief artikel: EVT010

Let op: het geselecteerde alternatieve artikel kan afwijkende technische eigenschappen hebben!



Toepassingsgebied

Bijzondere eigenschappen

Siliconen vrij; Vergulde contacten

Siliconenvrij

ja

Elektrische eigenschappen

Voedingsspanning

[V]

< 30 AC / < 36 DC

Stroombelasting gezamenlijk

[A]

4

Omgevingsvariabelen

Omgevingstemperatuur

[°C]

-25...100

Beschermklassse

IP 68

Mechanische eigenschappen

Afmetingen

[mm]

15 x 15 x 46

Materialen

PVC

Materiaal gegoten onderdeel

PVC

Materiaal overwerpmoer

1.4404 (roestvast staal / 316L)

Opmerkingen

Verpakkingseenheid

1 stuk

E10954



Aansluitkabel met connector female


ADOGH050VAS0005E05

Elektrische aansluiting


Kabel: 5 m, PVC, oranje, Ø 5,6 mm; 5 x 0,25 mm² (42 x Ø 0,1 mm)

Elektrische aansluiting - bus

Connector: 1 x M12, recht; codering: A; Behuizing: PVC; Vergrendeling: 1.4404 (roestvast staal / 316L); Contactpinnen: verguld;
Aandraaimoment: 0,7...0,9 Nm



Aansluiting



	Aderkleuren :
BK =	zwart
BN =	bruin
BU =	blauw
GY =	grijs
WH =	wit