




Aansluitkabel met connector female

ADOGH050VAS0010E05

Niet meer leverbaar artikel – naar het archief



Toepassingsgebied		
Bijzondere eigenschappen		Siliconen vrij; Vergulde contacten
Siliconenvrij		
Elektrische eigenschappen		
Voedingsspanning	[V]	< 30 AC / < 36 DC
Stroombelasting gezamenlijk	[A]	4
Omgevingsvariabelen		
Omgevingstemperatuur	[°C]	-25...100
Beschermklasse		IP 68
Mechanische eigenschappen		
Afmetingen	[mm]	15 x 15 x 46
Materialen		PVC
Materiaal gegoten onderdeel		PVC
Materiaal overwerpmoer		1.4404 (roestvast staal / 316L)
Opmerkingen		
Verpakkingseenheid		1 stuk

E10955



Aansluitkabel met connector female


ADOGH050VAS0010E05

Elektrische aansluiting


Kabel: 10 m, PVC, oranje, Ø 5,6 mm; 5 x 0,25 mm²

Elektrische aansluiting - bus

Connector: 1 x M12, recht; codering: A; Behuizing: PVC; Vergrendeling: 1.4404 (roestvast staal / 316L); Contactpinnen: verguld;
Aandraaimoment: 0,7...0,9 Nm



Aansluiting



Aderkleuren :	
BK =	zwart
BN =	bruin
BU =	blauw
GY =	grijs
WH =	wit