

Aansluitkabel met connector female

ADOGH050SCS0010I05

Niet meer leverbaar artikel – naar het archief



Toepassingsgebied

Bijzondere eigenschappen	Siliconen vrij; Halogeen vrij; Vergulde contacten
Siliconenvrij	ja

Elektrische eigenschappen

Voedingsspanning [V]	< 30 AC / < 36 DC
Stroombelasting gezamenlijk [A]	4

Omgevingsvariabelen

Omgevingstemperatuur [°C]	-25...90
Beschermklasse	IP 68

Mechanische eigenschappen

Afmetingen [mm]	15 x 15 x 43
Materialen	TPU
Materiaal gegoten onderdeel	TPU
Materiaal overwerpmoer	messing, anti-aangroei

Opmerkingen

Verpakkingseenheid	1 stuk
--------------------	--------

E10962



Aansluitkabel met connector female

ADOGH050SCS0010I05

Elektrische aansluiting

Kabel: 10 m, PUR, Halogeen vrij, zwart, Ø 5,5 mm; bestraald; 5 x 0,34 mm²

Elektrische aansluiting - bus

Connector: 1 x M12, recht; codering: A; Behuizing: TPU; Vergrendeling: messing, anti-aangroei; Contactpinnen: verguld;
Aandraaimoment: 0,5 Nm



Aansluiting



Aderkleuren :

BK =	zwart
BN =	bruin
BU =	blauw
GY =	grijs
WH =	wit