


Aansluitkabel met connector female

ADOAH050MSS0010H05

Niet meer leverbaar artikel – naar het archief

Alternatief artikel: EVC075

Let op: het geselecteerde alternatieve artikel kan afwijkende technische eigenschappen hebben!



Toepassingsgebied

Bijzondere eigenschappen

Siliconen vrij; Halogeen vrij; Vergulde contacten

Siliconenvrij

ja

Elektrische eigenschappen

Voedingsspanning

[V]

< 30 AC / < 36 DC

Stroombelasting gezamenlijk

[A]

4

Omgevingsvariabelen

Omgevingstemperatuur

[°C]

-25...90

Beschermklassse

IP 68

Mechanische eigenschappen

Afmetingen

[mm]

27 x 15 x 39

Materialen

TPU

Materiaal gegoten onderdeel

TPU

Materiaal overwerpmoer

messing, vernikkeld

Opmerkingen

Verpakkingseenheid

1 stuk

E10965



Aansluitkabel met connector female

ADOAH050MSS0010H05


Elektrische aansluiting

Kabel: 10 m, PUR, Halogeen vrij, zwart, Ø 5,5 mm; 5 x 0,34 mm²


Elektrische aansluiting - bus

Connector: 1 x M12, haaks; codering: A; Behuizing: TPU; Vergrendeling: messing, vernikkeld; Contactpinnen: verguld;

Aandraaimoment: 0,5 Nm



Aansluiting



Aderkleuren :

BK =	zwart
BN =	bruin
BU =	blauw
GY =	grijs
WH =	wit