


Aansluitkabel met connector female

ADOAF032VAS0010E03

Niet meer leverbaar artikel – naar het archief



Elektrische eigenschappen

Voedingsspanning	[V]	10...30 DC
------------------	-----	------------

Uitgangen

Elektrische uitvoering	PNP
------------------------	-----

Omgevingsvariabelen

Omgevingstemperatuur	[°C]	-25...90
----------------------	------	----------

Beschermklasse	IP 67
----------------	-------

Mechanische eigenschappen

Materialen	TPU transparant
------------	-----------------

Materiaal gegoten onderdeel	TPU, transparant
-----------------------------	------------------

Materiaal overwerpmoer	1.4404 (roestvast staal / 316L)
------------------------	---------------------------------

Aanwijzen / bedienelementen

Weergave	schakelstatus	1 x LED, geel
	in bedrijf	1 x LED, groen

Opmerkingen

Verpakkingseenheid	1 stuk
--------------------	--------

E10970



Aansluitkabel met connector female

ADOAF032VAS0010E03

Elektrische aansluiting

Kabel: 10 m, PVC, oranje, Ø 5 mm; 3 x 0,34 mm²

Elektrische aansluiting - bus

Connector: 1 x M8, haaks; codering: A; Behuizing: TPU, transparant; Vergrendeling: 1.4404 (roestvast staal / 316L)



Aansluiting



BN =	Aderkleuren :
BK =	bruin
BU =	zwart
	blauw