





Aansluitkabel met connector female

ADOAH080MSS0002A06

Niet meer leverbaar artikel – naar het archief



Elektrische eigenschappen		
Voedingsspanning	[M]	< 30 AC / < 36 DC
Omgevingsvariabelen		
Omgevingstemperatuur	[°C]	-25...90
Beschermklasse		IP 67
Mechanische eigenschappen		
Materialen		TPU
Materiaal gegoten onderdeel		TPU
Materiaal overwerpmoer		messing, vernikkeld
Opmerkingen		
Verpakkingseenheid		1 stuk
Elektrische aansluiting		
Kabel: 2 m, PUR / PVC, zwart; 6 x 0,34 mm² (42 x Ø 0,1 mm)		
Elektrische aansluiting - bus		
Connector: 1 x M12, haaks; codering: A; Behuizing: TPU; Vergrendeling: messing, vernikkeld		




E10978



Aansluitkabel met connector female

ADOAH080MSS0002A06

Aansluiting



	Aderkleuren :
BN =	bruin
BU =	blauw
GN =	groen
GY =	grijs
WH =	wit
YE =	geel