


Inbouwstekker

ESTGH040MSS0,70E04 (PG13,5)

Niet meer leverbaar artikel – naar het archief

Alternatief artikel: E11295

Let op: het geselecteerde alternatieve artikel kan afwijkende technische eigenschappen hebben!



1 O-ring

Elektrische eigenschappen

Voedingsspanning	[V]	< 250 AC / < 300 DC
------------------	-----	---------------------

Omgevingsvariabelen

Omgevingstemperatuur	[°C]	-40...85
----------------------	------	----------

Beschermklasse	IP 67
----------------	-------

Mechanische eigenschappen

Montageschroefdraad	PG 13.5
---------------------	---------

Materialen	messing vernikkeld
------------	--------------------

Materiaal gegoten onderdeel	messing, vernikkeld
-----------------------------	---------------------

Opmerkingen

Verpakkingseenheid	1 stuk
--------------------	--------

E10985



Inbouwstekker

ESTGH040MSS0,70E04 (PG13,5)

Elektrische aansluiting

Kabel: 0,07 m, PVC; 4 x 0,34 mm²

Elektrische aansluiting - stekker

Connector: 1 x M12; codering: A; Behuizing: messing, vernikkeld



Aansluiting

1	BN
2	WH
3	BU
4	BK