


E1003A



Zelfbedraadbare connector female

SDOAJ040PLNFKPG/1D/1G



Toepassingsgebied		
Applicatie	Aansluiting aan gecertificeerde, intrinsiekveilige stroomkringen	
Omgevingsvariabelen		
Omgevingstemperatuur	[°C]	-20...80
Beschermklasse		IP 65
Toelatingen / testen		
Keurmerken	BVS 05 ATEX E106	
ATEX-apparaatkenmerk	Ex II 1G Ex ia IIC T6 Ga	
	Ex II 1D Ex ia IIIB T85°C Da	
	Ex II 1D Ex ia IIIC T85°C Da	
Mechanische eigenschappen		
Gewicht	[g]	41,2
Afmetingen	[mm]	43 x 25 x 36
Materialen	PBT	
Materiaal gegoten onderdeel	PBT	
Materiaal overwerpmoer	PA (polyamide)	
Opmerkingen		
Opmerkingen	Ta volgens tabel "som van de vermogens in de stroomkringen" in de bijbehorende bedieningshandleiding (veiligheidsrelevant deel ATEX)	
	Er kunnen meer intrinsiekveilige stroomkringen via de aansluitkabels aangesloten worden.	
	De som van de spanningen van een of meer intrinsieke circuits mogen de volgende waarden niet overschrijden:	
	Utot max = 60 V (piek waarde)	
Verpakkingseenheid	1 stuk	

E1003A



Zelfbedraadbare connector female

SDOAJ040PLNFKPG/1D/1G

Elektrische aansluiting

Aansluitklemmen: ...0,75 mm²; Kabelmantel: Ø 6...8 mm

Elektrische aansluiting - bus

Connector: 1 x M18, haaks; codering: A; Behuizing: PBT; Vergrendeling: PA (polyamide)



Aansluiting

