


E10058



Zelfbedraadbare ventielstekker

VALVE PLUG TYPE A



Toepassingsgebied

Bijzondere eigenschappen	Siliconen vrij
Siliconenvrij	ja

Elektrische eigenschappen

Voedingsspanning [V]	< 45 AC / < 70 DC
Stroombelasting gezamenlijk [A]	16

Omgevingsvariabelen

Omgevingstemperatuur [°C]	-40...125
Beschermklasse	IP 65

Mechanische eigenschappen

Gewicht [g]	28
Afmetingen [mm]	42 x 29 x 28
Materialen	PA (polyamide)
Materiaal gegoten onderdeel	PA (polyamide)

Opmerkingen

Verpakkingseenheid	1 stuk
--------------------	--------

E10058



Zelfbedraadbare ventielstekker


VALVE PLUG TYPE A

Elektrische aansluiting

Aansluitklemmen: ...1,5 mm²; Kabelmantel: Ø 6...8 mm

Elektrische aansluiting - bus

Connector: 1 x ventielstekker type A DIN, haaks; Behuizing: PA (polyamide)



Aansluiting

