
E10064

Zelfbedraadbare connector female

SDOAH042PLSFKPG

Niet meer leverbaar artikel – naar het archief

Alternatief artikel: E11510
Let op: het geselecteerde alternatieve artikel kan afwijkende technische eigenschappen hebben!



Elektrische eigenschappen		
Voedingsspanning [V]		10...30 DC
Uitgangen		
Elektrische uitvoering		PNP
Omgevingsvariabelen		
Omgevingstemperatuur [°C]		-40...85
Beschermklasse		IP 67
Mechanische eigenschappen		
Afmetingen [mm]		30 x 18 x 35
Materialen		PBT; PA (polyamide)
Materiaal gegoten onderdeel		PBT / PA
Materiaal overwerpmoer		PA (polyamide)
Aanwijzen / bedienelementen		
Weergave	schakelstatus	1 x LED, geel
	in bedrijf	1 x LED, groen
Opmerkingen		
Verpakkingseenheid		1 stuk

E10064

Zelfbedraadbare connector female

SDOAH042PLSFKPG

Elektrische aansluiting

Aansluitklemmen: ...0,75 mm²; Kabelmantel: Ø 4...6 mm

Elektrische aansluiting - bus

Connector: 1 x M12, haaks; codering: A; Behuizing: PBT / PA; Vergrendeling: PA (polyamide)



Aansluiting

