


Aansluitkabel met connector female

ADOAH040PLS0002E03

Niet meer leverbaar artikel – naar het archief

Alternatief artikel: E10909

Let op: het geselecteerde alternatieve artikel kan afwijkende technische eigenschappen hebben!



Elektrische eigenschappen

Voedingsspanning	[V]	10...55 DC
------------------	-----	------------

Omgevingsvariabelen

Omgevingstemperatuur	[°C]	-40...90
Beschermklasse		IP 67

Mechanische eigenschappen

Afmetingen	[mm]	25 x 15 x 32
Materialen		PUR
Materiaal gegoten onderdeel		PUR
Materiaal overwerpmoer		PUR

Opmerkingen

Verpakkingseenheid		1 stuk
--------------------	--	--------

E10097



Aansluitkabel met connector female

ADOAH040PLS0002E03

Elektrische aansluiting

Kabel: 2 m, PVC; 3 x 0,34 mm² (7 x Ø 0,25 mm)

Elektrische aansluiting - bus

Connector: 1 x M12, haaks; codering: A; Behuizing: PUR; Vergrendeling: PUR



Aansluiting

