

Niet meer leverbaar artikel – naar het archief

No scale drawing available

Toepassingsgebied

Bijzondere eigenschappen

Vergulde contacten

Elektrische eigenschappen

Voedingsspanning [V]

< 600 AC/DC

Omgevingsvariabelen

Omgevingstemperatuur [°C]

-20...100

Beschermklasse

IP 68

Mechanische eigenschappen

Gewicht [g]

45,36

Montageschroefdraad

1/2" NPT

Materialen

aluminium geanodiseerd

Materiaal gegoten onderdeel

aluminium, geanodiseerd

Opmerkingen

Verpakkingseenheid


1 stuk

Elektrische aansluiting

, PVC; 3 x 1,5 mm² / AWG 16

Elektrische aansluiting - stekker

Connector: 1 x 7/8", recht; codering: A; Behuizing: aluminium, geanodiseerd; Contactpinnen: verguld




E10103



Inbouwstekker

ESTGB030MSS00,3E03 (PG13,5)

Aansluiting



BK =	Aderkleuren :
GN =	zwart
WH =	groen
	wit