


E10108



Zelfbedraadbare connector female

SDOAH040PLSFKPG



Elektrische eigenschappen		
Voedingsspanning	[V]	< 250 AC
Omgevingsvariabelen		
Omgevingstemperatuur	[°C]	-40...85
Beschermklasse		IP 67
Mechanische eigenschappen		
Gewicht	[g]	15,2
Afmetingen	[mm]	36 x 20 x 30
Materialen		PBT
Materiaal gegoten onderdeel		PBT
Materiaal overwerpmoer		PA (polyamide)
Opmerkingen		
Verpakkingseenheid		1 stuk

E10108



Zelfbedraadbare connector female

SDOAH040PLSFKPG

Elektrische aansluiting

schroefklemmen: ...0,5 mm²; Wartel: PG 7

Elektrische aansluiting - bus

Connector: 1 x M12, haaks; codering: B; Behuizing: PBT; Vergrendeling: PA (polyamide)



Aansluiting

