


Aansluitkabel met connector female

ADOAH040MSS0005A03

Niet meer leverbaar artikel – naar het archief



Elektrische eigenschappen

Voedingsspanning [V]	< 250 AC / < 300 DC
----------------------	---------------------

Omgevingsvariabelen

Omgevingstemperatuur [°C]	-25...90
Beschermklasse	IP 67

Mechanische eigenschappen

Afmetingen [mm]	27 x 15 x 39
Materialen	TPU
Materiaal gegoten onderdeel	TPU
Materiaal overwerpmoer	messing, vernikkeld

Opmerkingen


Verpakkingseenheid	1 stuk
--------------------	--------

Elektrische aansluiting

Kabel: 5 m, PUR / PVC, oranje, Ø 5 mm; 3 x 0,34 mm²

Elektrische aansluiting - bus

Connector: 1 x M12, haaks; codering: A; Behuizing: TPU; Vergrendeling: messing, vernikkeld




E10142



Aansluitkabel met connector female

ADOAH040MSS0005A03

Aansluiting



BN =
BK =
BU =

Aderkleuren :
bruin
zwart
blauw