


Aanslag

LIMIT PLUNGERS IE



1 beweegbare bout met veerretour aanslagelement 1,5mm, Ø 5,5mm

Toepassingsgebied

Uitvoering voor bouwvorm, M8 x 1, Sn = 1 mm b, 2 mm b

Mechanische eigenschappen

Gewicht	[g]	36,6
Materialen	Aanslag: automatenstaal; aanslagbout: 1.0503 (staal / C45K) gehard aan kopzijde; Overwerpmoer: messing vernikkeld	
Aandrijfkracht	[N]	4,9...7845

Opmerkingen

Verpakkingseenheid 1 stuk