
E10256

Aansluitkabel met connector female

ADOAH042ZDS0002E03

Niet meer leverbaar artikel – naar het archief



Elektrische eigenschappen		
Voedingsspanning [V]		10...30 DC
Uitgangen		
Elektrische uitvoering		PNP
Omgevingsvariabelen		
Omgevingstemperatuur [°C]		-25...90
Beschermklasse		IP 67
Mechanische eigenschappen		
Materialen		PUR
Materiaal gegoten onderdeel		PUR
Materiaal overwerpmoer		zinkdrukgiet, vernikkeld
Aanwijzen / bedienelementen		
Weergave	schakelstatus	1 x LED, geel
	in bedrijf	1 x LED, groen
Opmerkingen		
Verpakkingseenheid		1 stuk

E10256

Aansluitkabel met connector female

ADOAH042ZDS0002E03

Elektrische aansluiting


Kabel: 2 m, PVC, zwart, Ø 4,5 mm; 3 x 0,34 mm² (182 x Ø 0,05 mm)

Elektrische aansluiting - bus

Connector: 1 x M12, haaks; codering: A; Behuizing: PUR; Vergrendeling: zinkdrukgiet, vernikkeld



Aansluiting



	Aderkleuren :
BN =	bruin
BK =	zwart
BU =	blauw