



Zelfbedraadbare connector female

SDOGH040PLSFKPG

Niet meer leverbaar artikel – naar het archief

Alternatief artikel: E11508

Let op: het geselecteerde alternatieve artikel kan afwijkende technische eigenschappen hebben!



Elektrische eigenschappen

Voedingsspanning	[V]	10...55 DC
------------------	-----	------------

Omgevingsvariabelen

Omgevingstemperatuur	[°C]	-40...85
----------------------	------	----------

Beschermklasse		IP 67
----------------	--	-------

Mechanische eigenschappen

Afmetingen	[mm]	18 x 18 x 46
------------	------	--------------

Materialen		PBT
------------	--	-----

Materiaal gegoten onderdeel		PBT
-----------------------------	--	-----

Materiaal overwerpmoer		PA (polyamide)
------------------------	--	----------------

Opmerkingen

Verpakkingseenheid		1 stuk
--------------------	--	--------

E10259



Zelfbedraadbare connector female

SDOGH040PLSFKPG

Elektrische aansluiting

Aansluitklemmen: ...0,75 mm²; Kabelmantel: Ø 4...6 mm

Elektrische aansluiting - bus

Connector: 1 x M12, recht; codering: A; Behuizing: PBT; Vergrendeling: PA (polyamide)



Aansluiting

