


Niet meer leverbaar artikel – naar het archief

**Toepassingsgebied**

Bijzondere eigenschappen

Siliconen vrij; Halogeen vrij; Vergulde contacten

Siliconenvrij

ja

Elektrische eigenschappen

Voedingsspanning

[V]

10...30 DC

Beschermklass

II

Stroombelasting per module /
steekplaats

[A]

4

Stroombelasting gezamenlijk

[A]

12

Omgevingsvariabelen

Omgevingstemperatuur

[°C]

-15...80

Beschermklass

IP 67

Mechanische eigenschappen

Afmetingen

[mm]

18 x 54 x 82

Materialen

TPU

Materiaal gegoten onderdeel

TPU

Aantal poorten
centraalverdeler

4

E10279



Centrale verdeler

ZDO4H055MSS0010H07

Uitvoering connector	M12
----------------------	-----

Aanwijzen / bedienelementen

Weergave	schakelstatus	4 x LED, geel
	in bedrijf	1 x LED, groen

Opmerkingen


Verpakkingseenheid	1 stuk
--------------------	--------

Elektrische aansluiting


Kabel: 10 m, PUR, Halogeen vrij, zwart, Ø 8,4 mm; 4 x 0,34 mm² + 3 x 0,75 mm²

Elektrische aansluiting - sleuf

Connector: 4 x M12; codering: A; Behuizing: TPU; Contactpinnen: verguld; Aandraaimoment: 0,5 Nm



Aansluiting



BN =	bruin
BU =	blauw
GN =	groen
GN/YE =	groen / geel
GY =	grijs
WH =	wit
YE =	geel