

E10280




Centrale verdeler

ZDO6H057MSS0005H09

Niet meer leverbaar artikel – naar het archief

Alternatief artikel: EBC019

Let op: het geselecteerde alternatieve artikel kan afwijkende technische eigenschappen hebben!



Toepassingsgebied

Bijzondere eigenschappen

Siliconen vrij; Halogeen vrij; Vergulde contacten

Siliconenvrij

ja

Elektrische eigenschappen

Voedingsspanning

[V]

10...30 DC

Beschermklasse

II

Stroombelasting per module /
steekplaats

[A]

4

Stroombelasting gezamenlijk

[A]

12

Omgevingsvariabelen

Omgevingstemperatuur

[°C]

-15...80

Beschermklasse

IP 67

Mechanische eigenschappen

Afmetingen

[mm]

18 x 54 x 100

Materialen

TPU

Materiaal gegoten onderdeel

TPU

E10280



Centrale verdeler

ZDO6H057MSS0005H09

Aantal poorten centraalverdeler	6
Uitvoering connector	M12

Aanwijzen / bedienelementen

Weergave	schakelstatus	6 x LED, geel
	in bedrijf	1 x LED, groen

Opmerkingen


Verpakkingseenheid	1 stuk
--------------------	--------

Elektrische aansluiting

Kabel: 5 m, PUR, Halogeen vrij, zwart, Ø 9 mm; 6 x 0,34 mm² (43 x Ø 0,1 mm) + 3 x 0,75 mm² (95 x Ø 0,1 mm)

Elektrische aansluiting - sleuf

Connector: 6 x M12; codering: A; Behuizing: TPU; Contactpinnen: verguld; Aandraaimoment: 0,5 Nm




E10280



Centrale verdeler

ZDO6H057MSS0005H09

Aansluiting



Aderkleuren :

BN =	bruin
BU =	blauw
GN =	groen
GN/YE =	groen / geel
GY =	grijs
PK =	rose
RD =	rood
WH =	wit
YE =	geel