




Niet meer leverbaar artikel – naar het archief



Toepassingsgebied		
Bijzondere eigenschappen	Siliconen vrij; Halogeen vrij; Vergulde contacten	
Siliconenvrij	ja	
Elektrische eigenschappen		
Voedingsspanning	[V]	10...30 DC
Beschermklasse		II
Stroombelasting per module / steekplaats	[A]	4
Stroombelasting gezamenlijk	[A]	12
Omgevingsvariabelen		
Omgevingstemperatuur	[°C]	-15...80
Beschermklasse		IP 67
Mechanische eigenschappen		
Afmetingen	[mm]	18 x 54 x 100
Materialen		TPU
Materiaal gegoten onderdeel		TPU
Aantal poorten centraalverdeler		6

E10281



Centrale verdeler

ZDO6H057MSS0010H09

Uitvoering connector

M12

Aanwijzen / bedienelementen

Weergave

schakelstatus

6 x LED, geel

in bedrijf

1 x LED, groen

Opmerkingen

Verpakkingseenheid


1 stuk

Elektrische aansluiting

Kabel: 10 m, PUR, Halogeen vrij, zwart, Ø 9 mm; 6 x 0,34 mm² + 3 x 0,75 mm²

Elektrische aansluiting - sleuf

Connector: 6 x M12; codering: A; Behuizing: TPU; Contactpinnen: verguld; Aandraaimoment: 0,5 Nm



E10281



Centrale verdeler

ZDO6H057MSS0010H09

Aansluiting



	Aderkleuren :
BN =	bruin
BU =	blauw
GN =	groen
GN/YE =	groen / geel
GY =	grijs
PK =	rose
RD =	rood
WH =	wit
YE =	geel