

E10293




Aansluitkabel met connector female

ADOGH040MSS0002F03

Niet meer leverbaar artikel – naar het archief

Alternatief artikel: E10915

Let op: het geselecteerde alternatieve artikel kan afwijkende technische eigenschappen hebben!



Elektrische eigenschappen

Voedingsspanning [V] < 250 AC / < 300 DC

Omgevingsvariabelen

Omgevingstemperatuur [°C] -25...90

Beschermklasse IP 67

Mechanische eigenschappen

Afmetingen [mm] 15 x 15 x 43

Materialen TPU

Materiaal gegoten onderdeel TPU

Materiaal overwerpmoer messing, anti-aangroei

Opmerkingen

Verpakkingseenheid 1 stuk

E10293



Aansluitkabel met connector female

ADOGH040MSS0002F03

Elektrische aansluiting

Kabel: 2 m, PVC, oranje, Ø 5 mm; bestraald; 3 x 0,34 mm² (19 x Ø 0,15 mm)

Elektrische aansluiting - bus

Connector: 1 x M12, recht; codering: A; Behuizing: TPU; Vergrendeling: messing, anti-aangroei; Aandraaimoment: 0,5 Nm



Aansluiting



BN =
BK =
BU =

Aderkleuren :
bruin
zwart
blauw