

E10346




Zelfbedraadbare stekker

SSTA040MSSFKPG

Niet meer leverbaar artikel – naar het archief

Alternatief artikel: E11505

Let op: het geselecteerde alternatieve artikel kan afwijkende technische eigenschappen hebben!



Elektrische eigenschappen

Voedingsspanning [V] < 125 AC / < 150 DC

Omgevingsvariabelen

Omgevingstemperatuur [°C] -40...85

Beschermklasse IP 67

Mechanische eigenschappen

Materialen PBT

Materiaal gegoten onderdeel PBT

Materiaal overwerpmoer messing, vernikkeld

Opmerkingen

Verpakkingseenheid 1 stuk

E10346



Zelfbedraadbare stekker

SSTA040MSSFKPG

Elektrische aansluiting

Aansluitklemmen: ...0,5 mm²; Kabelmantel: Ø 4...6 mm

Elektrische aansluiting - stekker

Connector: 1 x M12, haaks; codering: A; Behuizing: PBT; Vergrendeling: messing, vernikkeld



Aansluiting

