


Aansluitkabel met connector female

ADOAH040MSN0005A04

Niet meer leverbaar artikel – naar het archief



Toepassingsgebied

Applicatie	Ex zone 1
------------	-----------

Elektrische eigenschappen

Voedingsspanning [V]	< 15 DC
----------------------	---------

Omgevingsvariabelen

Omgevingstemperatuur [°C]	-25...90
Beschermklasse	IP 67

Veiligheidsclassificatie

Max. eigencapaciteit [nF]	0,49
Max. zelfinductie [μH]	10

Mechanische eigenschappen

Afmetingen [mm]	27 x 15 x 39
Materialen	TPU
Materiaal gegoten onderdeel	TPU
Materiaal overwerpmoer	messing, vernikkeld

Opmerkingen

Opmerkingen	Bij toepassing van aansluitkabels in explosiegevaarlijke gebieden (ATEX) bestaan bijzondere voorwaarden voor de bekabeling. de eisen van de relevante specificaties vallen onder de verantwoording van de gebruiker
Verpakkingseenheid	1 stuk

E10356



Aansluitkabel met connector female

ADOAH040MSN0005A04

Elektrische aansluiting


Kabel: 5 m, PUR / PVC, blauw, Ø 5 mm; 4 x 0,34 mm² (42 x Ø 0,1 mm)

Elektrische aansluiting - bus

Connector: 1 x M12, haaks; codering: A; Behuizing: TPU; Vergrendeling: messing, vernikkeld; Aandraaimoment: 0,5 Nm



Aansluiting



Aderkleuren :
BK = zwart
BN = bruin
BU = blauw
WH = wit